

GRONAL Ultraflex S



Deckend und elastisch

Materialaufbau:

Transparenter, wiederhaftender Polyester-Träger, mit Schmelzkleber ausgestattete Polyurethanfolie

Untergründe:

100 % Baumwolle, 100 % Polyester und deren Mischgewebe

Stärke: ca. 50 μ / reflex ca. 150 μ \triangleq Norm EN 471

Waschbeständigkeit:

Mit Feinwaschmittel, links gewendet

Beim Nachpressen immer Grip-Gummimatte verwenden
Reflex: Immer mit Silikonpapier abdecken
Nachpressen bei 160 °C – 20 Sekunden

Mit Standard-Messer schneidbar

Rollenformat: 47/48/50 cm x 20 m, Reflex: 48 cm x 10 m

Opaque and elastic

Layered construction:

Transparent, adhesive polyester liner, polyurethane film, hot melt

Receptive surface:

100 % cotton, 100 % polyester, cotton-polyester mix

Thickness: approx. 50 μ / reflex 150 μ \triangleq Norm EN 471

Washable:

with mild detergent, turn left,

To press and repress please use the „Grip-Gummimatte“
Reflex: Always to cover with silicone paper.
Repressing 160 °C – 20 sec.

Cuttable with standard blade

Dimensions: 47/48/50 cm x 20 m, Reflex: 48 cm x 10 m

GRONAL Ultraflex N



Deckend und elastisch

Materialaufbau:

Transparenter, wiederhaftender Polyester-Träger, mit Schmelzkleber ausgestattete Polyurethanfolie

Untergründe:

100 % Nylon unbehandelt

Stärke: ca. 60 μ

Waschbeständigkeit:

Mit Feinwaschmittel, links gewendet
Metallic-Farben nur Handwäsche !

Beim Nachpressen immer Grip-Gummimatte verwenden
Mit Standard-Messer schneidbar

Rollenformat: 50 cm x 20 m, Reflex: 48 cm x 20 m

Opaque and elastic

Layered construction:

Transparent, adhesive polyester liner, polyurethane film, hot melt

Receptive surface:

Uncoated nylon

Thickness: approx. 60 μ

Washable:

with mild detergent, turn left,
Metallic-colors: Hand wash only

To press and repress please use the „Grip-Gummimatte“

Cuttable with standard blade

Dimensions: 50 cm x 20 m, Reflex: 48 cm x 20 m

Achtung! Bevor Sie in Serie gehen, sind bei allen Materialien Druck- und Waschtests zwingend notwendig.
Attention! Before you start the production, it is necessary to conduct tests regarding print and washability.

Keine hellen Transferfolien auf farbigen Polyester-Textilien verarbeiten (Resublimation / Verfärbung).
Bitte Gronal Ultraflex S Coverall verwenden!

*Do not use bright transfer film on colour Polyester garment. Danger of resublimation/bleeding.
Please use Gronal Ultraflex S Coverall!*

Mehr Informationen, Zertifikate und Muster unter www.groener.de downloaden.
For more information, certificates and samples look up www.groener.de